

**Golfare articolato SEB, Ø Filettatura: M10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086467 M10
GTIN	2050001857507
Classe articolo	08Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

**Nota:**

**FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.**

**FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.**

Portata WLL SF 5:1: 0,5 t

Portata SF 4:1: 0,7 t

Lunghezza del filetto L: 17 mm

Distanza fori x: 20 mm

Ø interno anello A: 30 mm

Ø esterno anello B: 34 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Interno anello A	30 mm
Esecuzione	Ruotabile
Ø Sede appoggio C	60 mm

Dimensione D	57 mm
Portata	0,6 t
Ø Esterno anello B	34 mm
Distanza fori x	20 mm
Apertura esagono incassato S	6 mm
Portata WLL SF 5:1	0,5 t
Portata WLL SF 4:1	0,7 t
Lunghezza del filetto L	17 mm
Tipo di prodotto	Golfaro maschio