



Golfare articolato SEB, Ø Filettatura: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086467 M12
GTIN	2050001858153
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata WLL SF 5:1: 0,8 t

Portata SF 4:1: 0,9 t

Lunghezza del filetto L: 21 mm

Distanza fori x: 20 mm

Ø interno anello A: 30 mm

Ø esterno anello B: 34 mm

Descrizione tecnica

Ø Interno anello A	30 mm
Dimensione D	57 mm
Esecuzione	Ruotabile

Ø Esterno anello B	34 mm
Portata	1 t
Ø Sede appoggio C	60 mm
Distanza fori x	20 mm
Apertura esagono incassato S	6 mm
Portata WLL SF 5:1	0,8 t
Portata WLL SF 4:1	0,9 t
Lunghezza del filetto L	21 mm
Tipo di prodotto	Golfaro maschio