

**Golfare articolato SEB, Ø Filettatura: M16****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 086467 M16 |
| GTIN | 2050001857637 |
| Classe articolo | 08Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata WLL SF 5:1: 1,4 t

Portata SF 4:1: 1,8 t

Lunghezza del filetto L: 27 mm

Distanza fori x: 35 mm

Ø interno anello A: 38 mm

Ø esterno anello B: 45 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|-------|
| Ø Sede appoggio C | 88 mm |
| Ø Interno anello A | 38 mm |
| Dimensione D | 80 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Esecuzione | Ruotabile |
| Portata | 1,6 t |
| Ø Esterno anello B | 45 mm |
| Distanza fori x | 35 mm |
| Apertura esagono incassato S | 8 mm |
| Portata WLL SF 5:1 | 1,4 t |
| Portata WLL SF 4:1 | 1,8 t |
| Lunghezza del filetto L | 27 mm |
| Tipo di prodotto | Golfaro maschio |