

**Golfare articolato SEB, Ø Filettatura: M20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086467 M20
GTIN	2050001857767
Classe articolo	08Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

**Nota:**

**FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.**

**FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.**

Portata WLL SF 5:1: 2 t

Portata SF 4:1: 2,7 t

Lunghezza del filetto L: 30 mm

Distanza fori x: 35 mm

Ø interno anello A: 38 mm

Ø esterno anello B: 45 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno anello B	45 mm
Portata	2,5 t
Ø Interno anello A	38 mm

Dimensione D	80 mm
Esecuzione	Ruotabile
Ø Sede appoggio C	88 mm
Distanza fori x	35 mm
Apertura esagono incassato S	8 mm
Portata WLL SF 5:1	2 t
Portata WLL SF 4:1	2,7 t
Lunghezza del filetto L	30 mm
Tipo di prodotto	Golfaro maschio