

**Golfare articolato SEB, Ø Filettatura: M24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086467 M24
GTIN	2050001857897
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata WLL SF 5:1: 3,2 t

Portata SF 4:1: 3,8 t

Lunghezza del filetto L: 36 mm

Distanza fori x: 35 mm

Ø interno anello A: 38 mm

Ø esterno anello B: 45 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno anello B	45 mm
Portata	4 t
Esecuzione	Ruotabile

Ø Sede appoggio C	88 mm
Dimensione D	80 mm
Ø Interno anello A	38 mm
Distanza fori x	35 mm
Apertura esagono incassato S	14 mm
Portata WLL SF 4:1	3,8 t
Portata WLL SF 5:1	3,2 t
Lunghezza del filetto L	36 mm
Tipo di prodotto	Golfaro maschio