

**Golfare articolato SEB, Ø Filettatura: M30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086467 M30
GTIN	2050001858412
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Portata WLL SF 5:1: 5,5 t

Portata SF 4:1: 6,3 t

Lunghezza del filetto L: 45 mm

Distanza fori x: 50 mm

Ø interno anello A: 58 mm

Ø esterno anello B: 70 mm

Descrizione tecnica

Ø Sede appoggio C	115 mm
Esecuzione	Ruotabile
Dimensione D	106 mm

Ø Esterno anello B	70 mm
Portata	6,3 t
Ø Interno anello A	58 mm
Distanza fori x	50 mm
Apertura esagono incassato S	14 mm
Portata WLL SF 5:1	5,5 t
Portata WLL SF 4:1	6,3 t
Lunghezza del filetto L	45 mm
Tipo di prodotto	Golfaro maschio