


**Disco abrasivo (CER), Ø 115 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567510 80     |
| GTIN            | 4018875466704 |
| Classe articolo | 56V           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo** ed è autoadesivo in abbinamento al **platorello con chiusura a strappo** n. art. **567760**. Per sostituire rapidamente il disco. Dischi abrasivi per levigatrici XK870K con **tessuto di poliestere** robusto. La **grana ceramica autoaffilante** con strato aggiuntivo abrasivo (**TOP Size**) assicura una lavorazione aggressiva a freddo.

**Uso:**

Su **smigliatrici angolari** o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione **40 m/s**. Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come **acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio**.

**Nota:**

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902 – 566950. Per la mini-levigatrice con Ø 50 mm e Ø 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

**Descrizione tecnica**

|       |    |
|-------|----|
| Grana | 80 |
|-------|----|

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ø Disco                             | 115 mm                        |
| Materiale abrasivo                  | Grana ceramica (CER)          |
| Sigla materiale abrasivo            | Ceramica                      |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                       |
| Attributo del nome del prodotto     | Ø 115 mm                      |
| Velocità periferica massima         | 40 m/s                        |
| Tipo di prodotto                    | Mola abrasiva per levigatrici |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idonea               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idonea               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idonea               |                |            |
| INOX                             | idonea               |                |            |
| Ti                               | idonea               |                |            |
| GG(G)                            | idonea               |                |            |
| CuZn                             | idonea               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | limitatamente adatta |                |            |
| Vernice                          | limitatamente adatta |                |            |
| a secco                          | idonea               |                |            |

### Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Piattello per lucidatura con chiusura a strappo, M14 Ø Esterno 115 mm | 567762 115 |
| Platorello con chiusura a strappo, M14 Ø Esterno 115 mm               | 567760 115 |