

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 351403****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078321 351403
GTIN	4007841351403
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Termosoffiatore a regolazione elettronica HG 2120 E, regolazione della portata d'aria a 3 stadi da 150 a 500 l/min.

Temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Descrizione tecnica

Portata d'aria Velocità 3	500 l/min
Potenza assorbita	2200 W
Portata d'aria Velocità 1	150 l/min
Temperatura dell'aria	80 - 630 °C
Portata d'aria Velocità 2	300 l/min
Denominazione originale prodotto	HG 2120E

Peso	850 g
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Heissluftbläser

Accessori

Scanner termico HL Scan Modello 014919	078326 014919
Scanner termico HG Scan PRO Modello 007553	078325 007553
Set di accessori per lavorazione a caldo 12 pezzi Modello 075569	078329 075569
Scanner termico HG Scan PRO Modello 007690	078325 007690