



Scatola dinamometrica digitale, Intervallo di misurazione: 0-80 kN



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479130 0-80
GTIN	2050001858856
Classe articolo	47F

Descrizione

Esecuzione:

Cella di carico idraulica con manometro digitale. Grazie alla struttura meccanica semplice e robusta è ideale per condizioni di esercizio estreme. Corpo e pistone della cella di carico in acciaio legato. **Display girevole a 300°**, a 4 1/2 cifre con retroilluminazione per la visualizzazione diretta del valore della forza.

Il display grafico supplementare con funzione di lancetta rattrapante visualizza la tendenza del carico nominale momentaneo. Memoria min. / max. e funzione di tara sono selezionabili indipendentemente dalla visualizzazione principale.

3× Filettatura di fissaggio M5 nella base del corpo.

Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme si assicura una garanzia di tenuta di 5 anni.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso display, 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo e valigetta di trasporto.

Imballaggio: Custodia rigida

Grado di protezione IP: IP 65

Risoluzione: 0,1 kN

Errore max.: ±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra %

Ø pistone: 100 mm

Altezza rilevatore di forza: 41 mm

Ø rilevatore di forza: 138 mm

Temperatura di esercizio: -10 - 50 °C

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,1 kN
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Ø rilevatore di forza	138 mm
Altezza rilevatore di forza	41 mm
Superficie del pistone	80 cm ²
Intervallo di misurazione	0,1 kN
Errore max.	±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra %
Ø pistone	100 mm
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Numero di batterie contenute	2
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione di rete
Display girevole	300 grado
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081556 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6