



## Cricchetto reversibile, 1/4 pollice, Modello:



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	632060
GTIN	4000896038558
Classe articolo	630

### Descrizione

#### Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

#### Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Lunghezza complessiva: 115 mm

Numero di denti: 20

### Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	115 mm
Numero di denti	20
Angolo di lavoro	18 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
con testa snodata	no
con testina orientabile	no

a sbloccaggio rapido	no
con funzione martello	no
con QuickRelease	no
Testa del cricchetto allentabile dall'impugnatura	no
Manopola girevole.	no
Foro dell'attacco sull'estremità dell'impugnatura	no