



Cricchetto reversibile, 1/4 pollice, piegato a 15°



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	632065
GTIN	4000896195718
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Numero di denti: 20

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	89 mm
Numero di denti	20
Angolo di lavoro	18 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
con testa snodata	no

con testina orientabile	no
con funzione martello	no
con QuickRelease	no
Testa del cricchetto allentabile dall'impugnatura	no
Manopola girevole.	no
Tipo di prodotto	Cricco

Accessori

Serie di ricambi cricchetto	863S/7
Serie di ricambi cricchetto	863P/7N
Serie di ricambi leva di comando	863P/6