

**Garant****Filiera, BSW: W1.1/8**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 141550 W1.1/8 |
| GTIN            | 4062406189525 |
| Classe articolo | 11K           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spirale e 3/4.**

### Uso:

**Per filettatura Whitworth** a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

## Descrizione tecnica

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Ø Filettatura        | 28,76 mm |
| Direzione di taglio  | destra   |
| Classe di tolleranza | medio    |
| Misura del filetto   | W1.1/8   |
| Filetti per pollice  | 7        |
| Ø Esterno            | 65 mm    |
| Altezza              | 25 mm    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tipo di filettatura | BSW      |
| Angolo di filetto   | 55 grado |
| Materiale da taglio | HSS      |
| Norma               | EN 22568 |
| Tipo di prodotto    | Filiere  |

### Dati utente

|                                 | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto)    | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Olio                            | idoneo               |                |            |
| a secco                         | limitatamente adatto |                |            |