

**Garant****Lampada tascabile a LED con batterie, Modello: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081505 125
GTIN	4062406192662
Classe articolo	01A

**Descrizione****Esecuzione:**

Lampada tascabile a LED di lunga durata e molto robusta in alluminio anodizzato. **Tecnologia a LED con straordinaria potenza luminosa.**

- **Cono di luce con ridotte perdite di luce.**
- **Elevata efficienza energetica per una lunga durata.**
- **Anello di luce per una facile ricerca al buio.**
- **Protezione contro gli spruzzi d'acqua, classe di protezione IP54.**

Illuminazione omogenea mediante lente di diffusione e interruttore a pressione a una mano anteriore.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Nota:**

Per le batterie adatte vedi n. art. 081551 e successivi.

**Descrizione tecnica**

Tipo di batteria	Micro, AAA
Durata	4 - 10 h
Numero di batterie contenute	3
Lampadine	Modulo LED
Grado di protezione IP	IP 54
Ø Testa	29 mm

Zona ATEX	Nessuna
Lunghezza complessiva	125 mm
Corrente di illuminazione	100 - 250 lm
Peso	119 g
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3