

uvex**Paio di guanti uvex phynomic pro, Misure guanti da lavoro: 8**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094295 8
GTIN	4048612045213
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

Phynomic pro. Guanto per lavori di precisione resistente a sporco e umidità con rivestimento 3/4 in nitrile. Il materiale di supporto è costituito da un mix di poliammide/elastan/bambù e assicura un piacevole comfort e un eccezionale assorbimento dell'umidità. Buona presa in condizioni di asciutto e bagnato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Serie	uvex phynomic
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
EN 388	2121X

Materiale supporto	poliammide, elasthan, bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / blu
Peso	52 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso