

uvex**Paio di guanti uvex phynomic pro, Misure guanti da lavoro: 10**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094295 10
GTIN	4048612045237
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

Phynomic pro. Guanto per lavori di precisione resistente a sporco e umidità con rivestimento 3/4 in nitrile. Il materiale di supporto è costituito da un mix di poliammide/elastan/bambù e assicura un piacevole comfort e un eccezionale assorbimento dell'umidità. Buona presa in condizioni di asciutto e bagnato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Serie	uvex phynomic
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
EN 388	2121X

Materiale supporto	poliammide, elasthan, bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / blu
Peso	52 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso