

WELDAS®

Paio di guanti protettivi per saldatori 10-2750, Misure guanti da lavoro: 11**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094126 11
GTIN	8718564520965
Classe articolo	06E

Descrizione**Esecuzione:**

10-2750. Comodo guanto per saldatori **resistente agli oli e all'acqua** in **pelle pieno fiore e crosta di bovino** con **tecnologia COMFOflex®** e cucitura KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Con pollice diritto. **Resistente al calore fino a una temperatura di contatto di 250 °C.** Polso con fodera in cotone.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	360 mm

Materiale supporto	Crosta di bovino / pelle pieno fiore
Materiale	Crosta di bovino / pelle pieno fiore
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Modello A/B
Saldatura	MIG/MAG
Colore	giallo / bianco
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura

Accessori

Scudo per saldatori 44-3008LB	094135
-------------------------------	--------