



Paio di guanti protettivi per saldatori 10-2392, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094124 10
GTIN	8718564520699
Classe articolo	06E

Descrizione

Esecuzione:

10-2392. Guanto per saldatori in **crosta di bovino** con **pollice dritto e rinforzato** per consentirne un migliore utilizzo nelle operazioni di saldatura MAG. Con cucitura KEVLAR® 3 ply e fodera interna in cotone. **Elevato isolamento termico.**

Norma:

In cuoio con pollice dritto e rinforzato per saldatura MIG/MAG.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti per saldatura
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo	riutilizzabile

Lunghezza	340 mm
Materiale supporto	Crosta di bovino
Materiale	Crosta di bovino
EN 388:2003	3124
EN 388	3243X
EN 407	41324X
EN 12477	Modello A
Saldatura	MIG/MAG
Colore	marrone
Tipo di prodotto	Guanti per saldatura

Accessori

Scudo per saldatori 44-3008LB	094135
-------------------------------	--------