

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CN.. 09T3..
Vite per leva	259018 6
Dimensione codolo	16 mm
Leva	259015 9
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Set spine elastiche	259047 3
Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 1616H09
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Sottoplacchetta	259031 27
Lunghezza complessiva L	100 mm
Set di molle	259044 5
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3