

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di molle	259044 5
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Leva	259015 9
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 2020K09
Set spine elastiche	259047 3
Sottopiacchetta	259031 27
Vite per leva	259018 6
Misura inserto	9 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Leva Modello 9	259015 9
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Vite per leva Modello 6	259018 6