

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	9 mm
Vite per leva	259018 6
Lunghezza della testina L ₁	21 mm
Sottopiacchetta	259031 27
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	PCBNR/L 2525M09
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Set spine elastiche	259047 3
Set di molle	259044 5
Dimensione codolo	25 mm
Leva	259015 9
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3