

Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 6
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 2525M09
Set spine elastiche	259047 3
Set di molle	259044 5
Dimensione codolo	25 mm
Sottopiacchetta	259031 27
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Leva	259015 9
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3