

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/09mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Leva	259015 9
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 2525M09
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	9 mm
Dimensione codolo	25 mm
Vite per leva	259018 6
Lunghezza complessiva L	150 mm
Sottoplacchetta	259031 27
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Set spine elastiche	259047 3
Set di molle	259044 5
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Leva Modello 9	259015 9
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Vite per leva Modello 6	259018 6
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3