

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
25/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Set spine elastiche	259047 4
Set di molle	259044 6
Inserto adatto	CN.. 1606..
Dimensione codolo	25 mm
Vite per leva	259018 11
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 2525M16
Sottoplacchetta	259031 35
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Leva	259015 12
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Leva Modello 12	259015 12