

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Leva	259015 12
Set spine elastiche	259047 4
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Set di molle	259044 6
Vite per leva	259018 11
Misura inserto	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Sottopiacchetta	259031 35
Codice ISO portautensile	PCKNR/L 3232P16
Inserto adatto	CN.. 1606..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Sottoplacchetta Modello 35	259031 35
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12
Vite per leva Modello 11	259018 11