

**Anello di tela abrasiva Ø 90×100 mm, KK770J, Grana: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568556 180
GTIN	4018875275528
Classe articolo	56V

Descrizione**Esecuzione:**

La **grana compatta** è composta da molteplici grane singole di corindone. Grazie al rilascio costante di nuove grane abrasive è possibile ottenere un **risultato di rettifica uniforme** e una lunga durata. Per la **rettifica di precisione di acciai altamente legati, acciai al nichel-cromo, leghe di titanio, ecc.**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min⁻¹.

La dispersione aperta della grana richiede una pressione di lavoro minore e genera un'usura uniforme.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

Descrizione tecnica

Grana	180
Ø nastro di tela abrasiva	90 mm
Nastro di tela abrasiva largh.	100 mm
Materiale abrasivo	Corindone

Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Denominazione originale prodotto	KK770J
Macchina di propulsione	Satinatrice
Numero max. giri	5000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Vernice	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Rullo Ø 90×100 mm Modello AIR	568575 AIR
Rullo Ø 90×100 mm Modello HARD	568580 HARD
Rullo Ø 90×100 mm Modello SOFT	568580 SOFT
Rullo Ø 90×100 mm Modello AIR	568580 AIR