

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di molle	259044 5
Sottopiacchetta	259031 27
Misura inserto	9 mm
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Codice ISO portautensile	PCSNR/L 1616H09
Vite per leva	259018 6
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Leva	259015 9
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Set spine elastiche	259047 3
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3