

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/09mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 3
Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	PCSNR/L 2525M09
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Set di molle	259044 5
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Sottoplacchetta	259031 27
Leva	259015 9
Vite per leva	259018 6
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5