

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/09mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Set spine elastiche	259047 3
Vite per leva	259018 6
Sottoplacchetta	259031 27
Set di molle	259044 5
Dimensione codolo	16 mm
Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	PCSNR/L 1616H09
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Leva	259015 9
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 27	259031 27
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Leva Modello 9	259015 9
Vite per leva Modello 6	259018 6