

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/09mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 5
Vite per leva	259018 6
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	PCSNR/L 2525M09
Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	9 mm
Leva	259015 9
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Set spine elastiche	259047 3
Sottoplacchetta	259031 27
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di molle 10 pezzi Modello 5	259044 5
Sottoplacchetta Modello 27	259031 27