

**HOLEX****Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura,  
ET 25, Ø Attacco nominale d: 4mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309447 4      |
| GTIN            | 4045197783004 |
| Classe articolo | 32Z           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Temprati e rettificati.

**Vantaggi:**

La compensazione radiale permette di **compensare gli errori di centraggio** leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

**Uso:**

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

**Nota:**Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.****Descrizione tecnica**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ø Attacco nominale d | 4 mm          |
| Adattatore           | ET 25         |
| Norma                | Norma interna |
| Ø Esterno D          | 26 mm         |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Lunghezza complessiva L                                | 35 mm              |
| Compensazione assiale                                  | 0,1 mm             |
| Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,4 mm             |
| Compensazione radiale R, alesatura                     | 0,05 mm            |
| Tipo di prodotto                                       | Pinza di serraggio |