

HOLEX

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura, ET 40, Ø Attacco nominale d: 10 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309449 10
GTIN	4045197783264
Classe articolo	32Z

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di **compensare gli errori di centraggio** leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per :

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

Norma: Norma interna

Compensazione radiale R, alesatura: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Ø attacco nominale d	10 mm
Adattatore	ET 40
Norma	Norma interna

Ø esterno D	41 mm
Lunghezza complessiva L	49 mm
Compensazione assiale	0,2 mm
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura	0,5 mm
Compensazione radiale R, alesatura	0,1 mm
Tipo di prodotto	Pinza elastica