

**Garant**
**Frese ad alto avanzamento Hi5, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z:  
25/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	25 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	36 mm
Numero taglienti Z	2
Set di viti per inserti	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Inserto adatto	POMX 0704..
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	92 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	25 mm

Serie	Hi5
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti degli inserti 10 pezzi	219884