

Garant

**Frese ad alto avanzamento Hi5, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z:
40/4mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø Tagliente D_c	40 mm
Numero taglienti Z	4
Passaggio interno per LR	sì
Ø D_3	25,6 mm
Inserto adatto	POMX 0704..
Sporgenza totale L_1	50 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1,4 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm

Serie	Hi5
Angolo di regolazione κ	90 grado
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti degli inserti 10 pezzi	219884
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP