

Garant**Frese ad alto avanzamento Hi5, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z:
25/2mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 213205 25/2 |
| GTIN | 4045197783516 |
| Classe articolo | 210 |

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------------|
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| Ø D ₃ | 10,6 mm |
| Ø Tagliente D _c | 25 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Set di viti per inserti | 219883 (10IP; 2,2 Nm) |
| Profondità di taglio massima a _{p max} | 1,4 mm |
| Inserto adatto | POMX 0704.. |
| Lunghezza complessiva L _{compl.} | 35 mm |
| Sede filettata M | M12 |
| Passaggio interno per LR | sì |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Serie | Hi5 |
| Esecuzione del codolo | con codolo filettato |
| Passo dei taglienti | differente |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| Set di viti degli inserti 10 pezzi | 219884 |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm | 211750 2,2 |