

**Garant**

**Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
63/6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Set di viti per inserti	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø $D_3$	48,6 mm
Numero taglienti Z	6
Ø Foro di attacco	27 mm
Inserto adatto	POMX 0704..
Ø Tagliente $D_c$	63 mm

Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	1,4 mm
Passaggio interno per LR	sì
Serie	Hi5
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Set di viti degli inserti 10 pezzi	219884
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP