



Set di bit BiTorsion 30 pezzi, diamantata



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675797
GTIN	4013288179814
Classe articolo	63H

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675510 2 pz. Dim. 1/25; 4 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675530 2 pz. Dim. 1/25; 4 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: simile a n. art. 675550 2 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 3 pz. Dim. TX20; 3 pz. Dim. TX25; 1 pz. Dim. TX30; 1 pz. TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Raccordo „Rapidadaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Denominazione originale prodotto	Bit-Check 30 Diamond 1
Bit lunghezza	25 mm
Numero pezzi	30
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675530 2/25
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675530 3/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675530 1/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675510 3/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675510 2/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675510 1/25