



## Set di bit BiTorsion 30 pezzi



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675798
GTIN	4013288179821
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

#### Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675520 2 pz. Dim. 1/25; 5 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675540 2 pz. Dim. 1/25; 6 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675550 1 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 2 pz. Dim. TX20; 2 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; 1 pz. Dim. TX40

Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali

Denominazione originale prodotto	Bit-Check 30 BiTorsion 1
Bit lunghezza	25 mm
Numero pezzi	30
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675540 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX30	675550 TX30
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675520 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675540 3/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675520 2/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675520 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX40	675550 TX40
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX15	675550 TX15
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675540 1/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX25	675550 TX25
Raccordo con magneti / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX10	675550 TX10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX20	675550 TX20

