

Ansell**Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-435, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094757 7 |
| GTIN | 10076490470927 |
| Classe articolo | 04P |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti protettivi della categoria III.

AlphaTec® 58-435. Guanto protettivo in materiale nitrilico senza supporto con fodera interna in cotone floccato. Elevata flessibilità ed enorme mobilità delle dita. La vestibilità aderente garantisce il fissaggio sicuro sul palmo della mano. Il rivestimento di nitrile garantisce resistenza superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni, per un uso di lunga durata. Il polsino con bordo ripiegabile evita versamenti sull'avambraccio, mentre la manichetta extralunga estende la protezione sulla parte superiore dell'avambraccio.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
EN 374:2016: modello A (AJKLOPT)

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------|
| Misure guanti da lavoro | 7 |
| Serie | AlphaTec® |
| Categoria di protezione | Categoria III |

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
| Contenuto | 12 |
| Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Caratteristiche guanti | senza lattice |
| Grado di protezione | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016 | modello A (AJKLOPT) |
| Resistenza alle sostanze chimiche | AJKLOPT |
| EN 388:2016 | 4001A |
| Materiale | Nitrile |
| Materiale supporto | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Campo di applicazione | Universale |
| Lunghezza | 380 mm |
| Spessore | 0,4 mm |
| Colore | nero / grigio |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Peso | 59 g |
| Categoria di protezione antitaglio | A |
| Rivestimento | Nitril |
| Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |