

Ansell**Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-435, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094757 9
GTIN	10076490470941
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Guanti protettivi della categoria III.

AlphaTec® 58-435. Guanto protettivo in materiale nitrilico senza supporto con fodera interna in cotone floccato. Elevata flessibilità ed enorme mobilità delle dita. La vestibilità aderente garantisce il fissaggio sicuro sul palmo della mano. Il rivestimento di nitrile garantisce resistenza superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni, per un uso di lunga durata. Il polsino con bordo ripiegabile evita versamenti sull'avambraccio, mentre la manichetta extralunga estende la protezione sulla parte superiore dell'avambraccio.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
EN 374:2016: modello A (AJKLOPT)

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Serie	AlphaTec®
Categoria di protezione	Categoria III

Tipo di guanto	Guanti di protezione dai prodotti chimici
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	modello A (AJKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Materiale	Nitrile
Materiale supporto	Nitril
AQL	0,65
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	380 mm
Spessore	0,4 mm
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Peso	59 g
Categoria di protezione antitaglio	A
Rivestimento	Nitril
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dai prodotti chimici