

uvex**Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex profabutyl B-05R,
Misure guanti da lavoro: 7**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094762 7
GTIN	4048612043080
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

uvex profabutyl B-05R. Realizzato in 100% di caucciù di butile, questo guanto fornisce protezione in particolare contro esteri e chetoni. Elevata impermeabilità a vapore acqueo, gas e alle sostanze tossiche. Termostabile da ca. -20 °C fino a 90 °C.

Attenzione:

Il butile non è resistente a oli, grassi, idrocarburi alifatici e aromatici, idrocarburi clorurati.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

EN 374:2016: modello A (ABIKLP)

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Tipo di guanto	Guanti di protezione dai prodotti chimici
Categoria di protezione	Categoria III

Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	modello A (ABIKLP)
Resistenza alle sostanze chimiche	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Materiale	Butile
Materiale supporto	Butile
Lunghezza	350 mm
Spessore	0,5 mm
Colore	nero
Utilizzo	riutilizzabile
Resistenza al calore fino a	90 °C
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dai prodotti chimici