

Ansell**Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore ActivArmr 70-765, Misure guanti da lavoro: 9**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094622 9
GTIN	10076490440241
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:

Vantage® 70-765. Guanto antitaglio in Kevlar® abbinato a pelle di alta qualità sul palmo. Con **pollice rinforzato** e cuciture sulla parte posteriore delle dita per una maggiore protezione antitaglio. Per il prelievo di pezzi (ad es. lamiere) da postazioni di lavoro robotizzate.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Categoria di protezione antitaglio: D

Lunghezza: 235 mm

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata

Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Resistenza al calore fino a	200 °C
Materiale supporto	Nylon, Acryl, Kevlar®
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Colore	grigio / verde
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	235 mm
Contenuto	12
Lavaggio	Colorati 40 °C
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Heavy Duty
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Categoria di protezione antitaglio	D
Peso	88,7 g
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore