



Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore ActivArmr 70-765, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094622 11
GTIN	10076490485600
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:

Vantage® 70-765. Guanto antitaglio in Kevlar® abbinato a pelle di alta qualità sul palmo. Con **pollice rinforzato** e cuciture sulla parte posteriore delle dita per una maggiore protezione antitaglio. Per il prelievo di pezzi (ad es. lamiere) da postazioni di lavoro robotizzate.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
 Colore: grigio / verde

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello X

Scheda tecnica

EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Resistenza al calore fino a	200 °C
Materiale supporto	Nylon, Acryl, Kevlar®
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Colore	grigio / verde
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	235 mm
Contenuto	12
Lavaggio	Colorati 40 °C
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Heavy Duty
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Categoria di protezione antitaglio	D
Peso	88,7 g
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore