

**Ansell****Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore HyFlex® 11-501, Misure guanti da lavoro: 8**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094625 8
GTIN	10076490492363
Classe articolo	04P

## Descrizione

**Esecuzione:**

**HyFlex® 11-501. Guanto antitaglio** rivestito in nitrile con protezione supplementare contro il calore e gli schizzi di fusione. **Elevata libertà di movimento** grazie alla Ansell Intercept Technology™. **Antistatico a norma EN 1149.**

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

## Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore

Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello X
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Resistenza al calore fino a	100 °C
Materiale supporto	Lycra®, Kevlar®
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Colore	turchese / grigio
Materiale	Nitrile
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	206 mm
Contenuto	12
Lavaggio	Colorati 40 °C
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Categoria di protezione antitaglio	D
Norma	EN 407
Peso	25,9 g
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore