

Ansell

Paio di guanti di protezione dal freddo ActivArmr® 97-011, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094823 9
GTIN	076490457228
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:

ActivArmr® 97-011. Guanto invernale con 3/4 di rivestimento in nitrile resistente a vento, umidità e freddo. **Buona presa** grazie al rivestimento ruvido. Con **doppio tessuto traspirante e morbida fodera interna**.

Esecuzione Testo pubblicitario:

ActivArmr® 97-011. Guanto invernale con 3/4 di rivestimento in nitrile resistente a vento, liquidi e freddo.

- **Straordinaria presa grazie al rivestimento ruvido sul palmo.**
- **Ottima visibilità grazie al materiale di supporto arancione in poliestere e acrilico.**
- **Con doppio tessuto traspirante e morbida fodera interna.**

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Uso Testo pubblicitario:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Serie	ActivArmr®
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	1
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Categoria di protezione antitaglio	A
Lunghezza	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Materiale supporto	Poliestere acrilico
Materiale	Nitrile
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Colore	nero / arancione
Peso	72,1 g
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo