

**Ansell****Paio di guanti di protezione dal freddo ActivArmr® 97-011, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094823 10
GTIN	76490039806
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

**ActivArmr® 97-011. Guanto invernale** con 3/4 di rivestimento in nitrile resistente a vento, umidità e freddo. **Buona presa** grazie al rivestimento ruvido. Con **doppio tessuto traspirante e morbida fodera interna**.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

**ActivArmr® 97-011. Guanto invernale** con 3/4 di rivestimento in nitrile resistente a vento, liquidi e freddo.

- **Straordinaria presa grazie al rivestimento ruvido sul palmo.**
- **Ottima visibilità grazie al materiale di supporto arancione in poliestere e acrilico.**
- **Con doppio tessuto traspirante e morbida fodera interna.**

**Uso:**

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

**Uso Testo pubblicitario:**

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

**Norma:**

EN 388; EN 511

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Nota Testo pubblicitario:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	10
Serie	ActivArmr®
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	6
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	10G
Categoria di protezione antitaglio	A
Lunghezza	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Materiale supporto	Poliestere acrilico
Materiale	Nitrile
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Colore	nero / arancione
Peso	72,1 g
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo