

**Weidmüller** 

**Cesoia per cavi con trasmissione a leva, con impugnatura in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 185mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	730250 185
GTIN	4008190020163
Classe articolo	73H

## Descrizione

### Esecuzione:

Manici **con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.

### Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

### Materiale:

**Acciaio speciale per utensili, forgiato.**

## Descrizione tecnica

Capacità di taglio	35 mm <sup>2</sup>
Lunghezza complessiva	185 mm
Capacità di taglio fino a Ø	8 mm
Denominazione originale prodotto	KT8
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimenti in plastica
Azionamento	meccanico, a una mano
Materiale	Acciaio speciale per utensili, forgiato

Superficie	lucido
Con molla	no
Tipo di prodotto	Cesoia