

**Aspiratore solidi / liquidi AERO, Denominazione originale prodotto: 21-01****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Classe articolo	07C

**Descrizione****Esecuzione:**

**Aspiratori solidi / liquidi** robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. **Rendimento > 99,9%**. Aspiratutto compatto con **sistema di depurazione del filtro** Push & Clean.

**Fornitura:**

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato, filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET).

**Nota:**

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

**Descrizione tecnica**

Funzione di soffiaggio	sì
Peso	7,5 kg
Portata d'aria	60 l/s
Volume del serbatoio	20 l

Larghezza	385 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	2,5 m
Numero di turbine	1
Altezza	505 mm
Potenza assorbita	1250 W
Lunghezza	375 mm
Ø Tubo flessibile	32 mm
Denominazione originale prodotto	AERO 21-01 PC
Rendimento	99,9 %
Depressione	210 mbar
Lunghezza cavo	5 m
Rumorosità	64 dB(A)
Depurazione automatica del filtro	Sistema di depurazione del filtro Push & Clean
Sistema filtrante	Elemento filtrante PET
Particolarità	Compatta
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

## Accessori

Prolunga in acciaio legato Denominazione originale prodotto 8074	078556 8074
Bocchetta pavimenti, larghezza 400 mm Denominazione originale prodotto 3666	078555 3666