



Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 1000X500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	452600 1000X500
GTIN	4045197205865
Classe articolo	42F

Descrizione

Esecuzione:

Facce e coste rettificata. Superfici di riscontro rettificata.

Uso:

Per lavori di precisione in officina.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 2**: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,030 mm.

Norma: DIN 875

Ortogonalità: 0,12 mm

Sezione lati: 50×10 mm

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,12 mm
Sezione lati	50×10 mm
Lunghezze dei fianchi	1000×500 mm
Norma	DIN 875

Accuratezza	2
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

Servizi

Marcatura Incisione a laser Modello	018940
-------------------------------------	--------