

## HEDI

### Avvolgicavo in plastica per apparecchiature con presa tripla, Modello: 40N



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081116 40N
GTIN	4003644000098
Classe articolo	08B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Con contrassegno GS.

**Avvolgicavo in plastica per apparecchiature.** Estremità del cavo con presa tripla, completamente collegato a terra e protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44). Presa tripla con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **continuo** all'aperto. Soddisfa la norma **BGI 600** (industria). Protetto contro gli spruzzi d'acqua IP44.

Cavo in neoprene

##### Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

#### Descrizione tecnica

Classe del cavo	H07RN-F
Struttura del cavo	3G1,5
Lunghezza cavo	40 m
Materiale del cavo	Neoprene

Grado di protezione IP	IP 44
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Materiale corpo	plastica
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Avvolgicavo