

HEDI

Avvolgicavo in plastica per apparecchiature con presa tripla per F, B, PL e CZ.,
Modello: 40N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081117 40N
GTIN	4003644000081
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Con prese per i **Paesi F, B, PL e CZ.**

Avvolgicavo in plastica per apparecchiature. Estremità del cavo con presa tripla, completamente collegato a terra e protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44). Presa tripla con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **continuo** all'aperto. Soddisfa la norma **BGI 600** (industria). Protetto contro gli spruzzi d'acqua IP44.

Cavo in neoprene

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	40 m
Materiale del cavo	Neoprene
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W

Grado di protezione IP	IP 44
Classe del cavo	H07RN-F
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Struttura del cavo	3G1,5
Materiale corpo	plastica
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Avvolgicavo